

# 高耐久性ポンプ 鉱山と鉱石抽出向け油圧と オイルのサーキットシステム用

ボールミル等の鉱山機械向けの油圧システムとオイルサーキット装置の開発、又は、オーバーホールをしませんか？

弊社の丈夫な長持ちするスクリュースピンドルポンプの特徴：

最大吐出量：

$Q_{\max} = 670 \text{ L/min}$

最高圧力：

$P_{\max} = 12 \text{ MPa}$

温度範囲：

$0 \text{ }^{\circ}\text{C} \sim +80 \text{ }^{\circ}\text{C}$





## 会社概要

シュパンダウポンプは80年以上前からドイツ製の遠心ポンプとスクリュースピンドルポンプを開発及び生産しております。この品質的なポンプは全世界でクーラントシステム、油圧システム、オイルサーキットシステムに使用されています。弊社はベルリンに本社があり、2004年以降SKF Lubrication Systems Germany GmbHのメンバーとなっております。幅広い営業体制のおかげでシュパンダウポンプはワールドワイドで入手することができます。

私達はポンプの専門家としてポンプ選定のためにお客様をサポートすることがあれば幸いです！

- 幅広い製品レンジ
- 専門家との相談
- 短納期

新規と後付け用のスクリュースピンドルポンプと遠心ポンプを提供させていただきます：

- 修理、オーバーホール、メンテナンス
- 機械の現代化・改善
- レトロフィッティング

大きなポンプポルトフォリオの提供：

- 670 L/minまでの吐出量
- 12 MPaまでの圧力
- タンク内とタンク外取付用ポンプ
- 取付と試運転が容易
- 高い信頼性
- コンパクトデザイン

日本エスケイエフ株式会社  
潤滑ビジネスユニット  
578-0903  
大阪府東大阪市今米1-15-22  
Tel.: (0)72-964-3551  
Fax: (0)72-964-1619  
www.spandaupumpen.jp

## 多くのバージョン

標準ソリューションからカスタマイズされた特殊ソリューションまでに私達は12 MPaまでのポンプを提供できます。取扱が容易な汎用ポンプは直接油圧オイルタンクに取り込まれており、多種の媒体、吐出量、圧力のための仕様であります。更に、シュパンダウのスクリュースピンドルポンプはタンク外の取付にも対応します。モータはDIN EN 60034による標準モータから、EExd.防爆仕様までにあります。また、全てのポンプは世界での電気仕様で提供することも可能です。

このカタログをお渡しした担当者：