


### 3.6 DZ profile rod seals, metric sizes d 25 – 105 mm



#### Maximum extrusion gap e

Radial depth S	$e_{max}$ at 60 °C (140 °F) for pressures		
	160 bar	250 bar	400 bar
mm	mm		
4	0,35	0,2	–
5	0,45	0,25	0,1
7,5	0,5	0,3	0,15

For additional information → [page 34](#)

3.6

#### Dimensions

d f8 or h9	D H10	L +0,2	S	R max.	C min.
mm					

#### Designation

25	33	7,2	4	0,2	6	DZ-25x33x7.2-E2F
30	40	9,9	5	0,2	6	DZ-30x40x9.9-E2F
35	45	9,9	5	0,2	6	DZ-35x45x9.9-E2F
40	50	8	5	0,2	6	DZ-40x50x8-E2F
	50	9,9	5	0,2	6	DZ-40x50x9.9-E2F
45	55	9,9	5	0,2	6	DZ-45x55x9.9-E2F
50	60	9,9	5	0,2	6	DZ-50x60x9.9-E2F
55	65	9,9	5	0,2	6	DZ-55x65x9.9-E2F
60	70	9,9	5	0,2	6	DZ-60x70x9.9-E2F
65	75	9,9	5	0,2	6	DZ-65x75x9.9-E2F
70	80	9,9	5	0,2	6	DZ-70x80x9.9-E2F
75	85	9,9	5	0,2	6	DZ-75x85x9.9-E2F
80	90	9,9	5	0,2	6	DZ-80x90x9.9-E2F
85	100	13,8	7,5	0,5	8,5	DZ-85x100x13.8-E2F
90	105	13,2	7,5	0,5	8,5	DZ-90x105x13.2-E2F
100	115	13,2	7,5	0,5	8,5	DZ-100x115x13.2-E2F
105	120	13,2	7,5	0,5	8,5	DZ-105x120x13.2-E2F

Other sizes are available on request