



NOUVEAU PRODUIT

## Compteur de graisse

Le compteur de graisse en ligne Alemite fonctionne avec pratiquement n'importe quel type de pistolet graisseur – manuel ou alimenté par pile – ainsi qu'avec n'importe quel matériel à commande pneumatique, vous permettant ainsi de lubrifier les roulements avec précision. Une distribution des graisses précise et fiable mène à une consommation réduite de lubrifiant ainsi qu'à une durée de vie plus longue des roulements, des composantes et de l'appareil. Il en résulte une efficacité accrue ainsi qu'une réduction importante des temps de panne.



Le compteur de graisse est compatible avec n'importe quel type de pistolet graisseur



## Fonctionnalités

- Écran à cristaux liquides électronique, facile à lire et réinitialisable, indiquant le total de contrôle et le total cumulatif
- Construction légère, en ligne permettant l'utilisation avec pratiquement n'importe quelle soupape de distribution de graisse
- Technologie de la roue ovale

## Bénéfices

- Distribution précise de la graisse permettant de remplacer les méthodes de lubrification imprécises où il fallait compter le nombre de course
- Points de graissage recevant une quantité de lubrifiant spécifiée à l'usine afin d'empêcher de sur-lubrifier ou de sous-lubrifier
- Diminution du gaspillage de lubrifiant entraînée par la surlubrification
- Excellent pour les programmes d'entretien préventif



### Marchés/Applications

- Engins de construction/Hors route
- Usines automobile
- Pâtes et papiers
- Traitement de l'acier et des métaux
- Production d'énergie
- Garages
- Fabrication générale
- Centres de lubrification rapide
- Exploitation minière

### Spécifications de produit

Numéro de pièce	
3530	Le compteur mesure en onces / totalise en livres
3530-A	Le compteur mesure en grammes / totalise en kilogrammes
340062	Trousse d'adaptateurs de pistolet graisseur à alimentation par pile
Pression maximum d'exploitation	700 bars (10 000 psi)
Débit	0,1-2,5 kg/minute (0,2-5,5 lb/minute)
Diamètres de filetage	1/8" NPTF (f) à l'entrée et à la sortie
Taille de pile	Deux piles alcalines 1,5v
Poids	0,6 kg (1,3 lb)
Précision*	± 3%
Température d'exploitation	14 à 140°F (-10 à 60°C)

\* Avec graisse de classes NLGI #2 et NLGI #3



167 Rowland Drive  
Johnson City, TN 37601  
Appel sans frais États-Unis : 866-4-Alemite  
Appel sans frais Canada : 800-267-8022  
International : 803-802-0001  
Télécopie États-Unis : 800-648-3917  
Télécopie Canada : 800-267-2880  
Télécopie International : 803-802-0192  
[www.alemite.com](http://www.alemite.com)