

# 工作機械とろ過装置用 シールレス汎用ポンプ

工作機械とろ過装置をオーバーホール  
しますか？汎用ポンプをご利用  
しますか？

弊社は汎用ポンプを提供いたします：

- 吐出量  
 $Q_{\max} = \max. 1250 \text{ L/min}$
- 圧力  
 $P_{\max} = \max. 12 \text{ MPa}$
- 温度範囲  
 $-30 \text{ }^{\circ}\text{C} \sim +80 \text{ }^{\circ}\text{C}$



## 会社概要

シュパ ندا ウポン プは80年以上前から遠心ポンプとスクリュースピンドルポンプを開発・生産しております。弊社のポンプは全世界で使用されており、有名な工作機械及びろ過装置メーカーに優先されていただきます。

弊社はポンプのスペシャリストであり、ポンプの選定において御社をサポートさせていただきます！

- 幅広い製品プログラム
- 有能なコンサルティング
- 短納期

新規用と予備用スクリュースピンドルポンプと遠心ポンプを提供させていただきます：

- 修理、オーバーホール、メンテナンス
- 機械の近代化
- レトロフィッティング

幅広いポンプポルトフォリオを提供させていただきます：

- 1.250 L/minまでの吐出量
- 12 MPaまでの圧力
- 2.000 mmまでの浸漬深さ
- 簡単な取付と初起動

## 豊富なバージョン

標準品からお客様に適合されたスペシャルソリューションまで、弊社は12MPaまでの遠心ポンプとスクリュースピンドルポンプを提供させていただきます。取り扱いやすい汎用ポンプは直接クーラント液タンクに組み込まれており、多種の媒体、吐出量、圧力のために多くのバージョンであります。モータはDIN EN 60034の標準モータからEExd防爆モータまで、多種のオプションがあります。また、他国向けモータの仕様もオプションとして可能です。

印刷することは部分的だけでも弊社の承認が必要です。このカタログの内容は適正に対してチェックしておりますが、このカタログの情報による事故や損傷は保証しません。

日本エスケイエフ株式会社  
潤滑ビジネスユニット  
578-0903  
大阪府東大阪市今米1-15-22  
Tel.: (0)72-964-3551  
Fax: (0)72-964-1619  
lubrication-japan@skf.com  
www.spandaupumpen.jp

このカタログをお渡しした担当者