



NOUVEAU PRODUIT

## Distributeur d'huile pressurisé

Le distributeur d'huile pressurisé Alemite permet de distribuer l'huile aux carters, transmissions et différentiels de moteur de façon sûre et pratique à l'aide de la pression d'air.

### Fonctionnalités

- Soupape de réglage dosée ou non dosée disponible
- Réservoir de 17 gallons (65 litres)
- Tuyau de distribution transparent de 79 pouces (200 cm) avec soupape
- Indicateur de pression d'air
- Soupape de décharge
- Indicateur de niveau de liquide
- Deux soupapes d'arrêt à billes à commande manuelle
- Plateau à outils pratique
- Entonnoir anti-éclaboussures
- Poignée de manoeuvre commode
- Roues/roulettes pour une meilleure portabilité et stabilité
- Trousse de vignettes autocollantes disponible pour un étiquetage facile

### Bénéfices

- Méthode de distribution des liquides économique
- Facilite le service des véhicules et de l'équipement
- Construction incorporée éliminant les fuites
- Source de pompage externe non requise
- Aucun risque de surpression





## Marchés/Applications

Installations industrielles • Concessionnaires d'automobiles • Baies de graissage •  
Centres de pneus • Garages

## Liquides compatibles

Huiles (à moteur, de coupe, d'engrenage, hydraulique) • Liquide d'essuie-glaces •  
Liquide de refroidissement • Huile pour transmission automatique



**MISE EN GARDE** : ne pas utiliser avec des liquides inflammables ou caustiques

## Spécifications techniques

|  |                              |                            |
|--|------------------------------|----------------------------|
| Numéros de pièce                       | 8589 (avec compteur)         | 8589-A (sans compteur)     |
|  | <b>Mesures anglaises</b>     | <b>Mesures métriques</b>   |
| Pression d'air de service              | 45-120 psi                   | 3-8 bar                    |
| Soupape de décharge                    | 145 psi                      | 10 bar                     |
| Volume d'huile                         | 13 gallons                   | 50 litres                  |
| Vitesse d'écoulement<br>approximative* | 1,2 gallons/minute à 45 psi  | 4,5 litres/minute à 3 bar  |
|  | 3,5 gallons/minute à 120 psi | 13,2 litres/minute à 8 bar |

\* Avec huile SAE 10W40 et soupape dosée 3660



167 Roweland Drive  
Johnson City, TN 37601  
Appel sans frais aux États-Unis : 866-4-Alemite  
Appel sans frais au Canada : 800-267-8022  
International : 803-802-0001  
Télécopie aux États-Unis : 800-648-3917  
Télécopie au Canada : 800-267-2880  
Télécopie international : 803-802-0192  
[www.alemite.com](http://www.alemite.com)