

# SKF安装与拆卸油

当使用液压泵、注油器和 HMV 液压螺母等 SKF 液压设备时，使用正确的介质来达到最佳性能是很重要的。SKF 为高达400 MPa (58 000 psi) 的高压应用，开发了安装油和拆卸油。

这些介质具有高粘度指数，含防腐剂，对大多数常见的密封材料如丁腈橡胶、丁钠橡胶（丙本纳）、铬皮革、皮革和 PTFE 均不具有侵蚀性等特点。

- 高粘度指数
- 不侵蚀大多数常见的密封材料
- LHMf 300 有 1 和 5 升罐、205 升桶规格可选
- LHDF 900 有 5 升罐、205 升桶规格可选



**LHMf 300**

用于轴承安装

SKF 安装油 LHMf 300



**LHDF 900**

适用于轴承拆卸。

SKF 拆卸油 LHDF 900

## 技术参数

订货号	LHDF 900/包装尺寸	LHMF 300/包装尺寸
比重	0,885	0,882
闪点	202 °C (395 °F)	200 °C (390 °F)
倾点	-28 °C (-18 °F)	-30 °C (-22 °F)
20 °C (68 °F) 时的粘度	910 mm <sup>2</sup> /s	307 mm <sup>2</sup> /s
40 °C (104 °F) 时的粘度	330 mm <sup>2</sup> /s	116 mm <sup>2</sup> /s
100 °C (212 °F) 时的粘度	43 mm <sup>2</sup> /s	17,5 mm <sup>2</sup> /s
粘度指数	187	167
包装规格	5升、205升	1升、5升、205升



[skf.com](http://skf.com) | [mapro.skf.com](http://mapro.skf.com) | [skf.com/lubrication](http://skf.com/lubrication)

© SKF是SKF 集团的一个注册商标。

© SKF集团 2017

本出版物内容的著作权归出版者所有且未经事先书面许可不得被复制（甚至引用）。  
我们已采取了一切注意措施以确定本出版物包含的信息准确无误，但我们不对因使用此  
等信息而产生的任何损失或损害承担任何责任，不论此等责任是直接、间接或附随性的。

PUB MP/P8 17380 ZH · 2017 六月

部分图片经Shutterstock.com授权允许使用。