SCHEDA DATI MATERIALE

SKF Ecoptfe

Politetrafluoroetilene (PTFE) caricato 15% con fibra di vetro e 5% con grafite

DIN: PTFE **ASTM:** PTFE

Proprietà	Unità	Valore	Standard
Colore standard	–	Grigio scuro	
Durezza	Shore D	58	ISO 868
Densità	g/cm^3	2,22	DIN EN ISO 1183-1
Resistenza alla trazione	MPa	19	ASTM D-4745
Allungamento a rottura	%	250	ASTM D-4745
Temperatura minima di esercizio	°C	–200	–
Temperatura massima di esercizio	°C	+260	–

ATTENZIONE: I valori di cui sopra si applicano solo per campioni di materiale preparati a scopo di test secondo gli standard indicati. Questi valori sono valori tipici e testati su campioni selezionati.

® SKF è un marchio registrato del Gruppo SKF.

© Gruppo SKF 2017
La riproduzione, anche parziale, del contenuto di questa pubblicazione è consentita soltanto previa autorizzazione scritta della SKF. Nella stesura è stata dedicata la massima attenzione al fine di assicurare l'accuratezza dei dati, tuttavia non si possono accettare responsabilità per eventuali errori od omissioni, nonché per danni o perdite diretti o indiretti derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute.

PUB SE/P8 16534 IT · Settembre 2017

skf.com/sealjetdd