

# Pompes très résistantes à l'usure pour les systèmes hydrauliques ou de lubrification par circulation d'huile dans les exploitations minières

Vous développez ou remettez en état des systèmes hydrauliques ou de lubrification par circulation d'huile sur des broyeurs à boulets ou d'autres machines dans les mines ?

Nos pompes à vis robustes et d'une longue durée de vie offrent :

- des débits jusqu'à  
 $Q_{\max} = 670 \text{ l/min}$
- des pressions de refoulement jusqu'à  
 $P_{\max} = 120 \text{ bar}$
- une plage de températures de  
 $0 \text{ °C à } +80 \text{ °C}$





## L'entreprise

Les Pompes Spandau développent et produisent des pompes centrifuges et à vis depuis plus de 80 ans, made in Germany. Ces pompes de qualité sont utilisées partout dans le monde dans les systèmes de refroidissement, hydrauliques ou de lubrification par circulation d'huile. L'entreprise, dont le siège est à Berlin, est depuis 2004 une gamme de produits de SKF Lubrication Systems Germany GmbH. Les pompes Spandau sont disponibles partout dans le monde grâce à notre organisation commerciale très bien implantée.

## Nous sommes votre spécialiste pour les pompes et nous vous aidons volontiers pour la définition de la pompe :

- Une gamme de produits exhaustive
- Une assistance compétente
- Des délais de livraison courts

## Nous proposons des pompes à vis et centrifuges pour de nouvelles installations ou pour du rechange dans le cas de :

- Réparations, révision et maintenance
- Modernisation / optimisation de machines
- Rétrofit

## Nous vous proposons une gamme complète de pompes :

- Débits jusqu'à 670 l/min
- Pression de refoulement jusqu'à 120 bar
- Pompes à immersion ou pompes de surface
- Installation et mise en service facile
- Grande sécurité de fonctionnement
- Construction compacte

## Polyvalence

Nous livrons des pompes avec des pressions de refoulement allant jusqu'à 120 bar pour des solutions standard comme pour des solutions spécifiques au client. Nos pompes à immersion, faciles à manipuler, sont montées directement dans le réservoir d'huile hydraulique et sont disponibles dans de nombreuses variantes pour des fluides, des débits et des hauteurs différents. En outre, les pompes à vis Spandau, par exemple, conviennent à un montage en surface. Vous pouvez être livrés avec différentes options d'entraînement. En commençant par les moteurs normalisés suivant DIN EN 60034 jusqu'à la protection EExd. De plus, les pompes à immersion ont cette particularité qu'elles peuvent être livrées avec toutes les plages de tension utilisées dans le monde.

SKF Lubrication Systems Germany GmbH  
Gamme de produits Pompes Spandau  
Motzener Straße 35/37 · 12277 Berlin · Allemagne  
PF 970444 · 12704 Berlin · Allemagne  
Tel. +49 (0)30 72002-0 · Fax +49 (0)30 72002-261  
kontakt@spandaupumpen.de  
www.spandaupumpen.fr

Cette notice vous a été remise par :